

A9F75110

ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, D, 10A, monokonnect



Fő jellemzők

Készülékalkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iC60
Termék vagy komponens típusa	Kismegszakító
Készülék rövid megnevezése	IC60N
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok száma	1
Névleges áramerősség	10 A
Hálózat típusa	AC DC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	D
Megszakítási kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 10 KA Icu -60...72 V DC megfelel EN/IEC 60947-2 15 KA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-2 10 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2 36 KA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2 20 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
Felhasználási kategória	A kategória megfelel EN 60947-2 A kategória megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60898-1 Igen megfelel EN 60947-2 Igen megfelel IEC 60898-1 Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok	IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	12 x I _n +/- 20 %
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	27 KA 75 % megfelel EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 75 % megfelel EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 27 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 15 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 KA 75 % megfelel EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 KA 100 % megfelel EN 60947-2 - 72 V DC 10 KA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC 15 KA 100 % megfelel EN 60947-2 - 12...60 V DC 15 KA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel EN 60947-2 6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód	Rögzített
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősín elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 mm furattávolság	2
Magasság	85 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	78,5 mm
Súly	0,215 kg
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Egy terminál (felső vagy alsó) 1...25 mm ² merev Egy terminál (felső vagy alsó) 1...16 mm ² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm esetén felső vagy alsó csatlakozás
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

IP védettség szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP20 megfelel EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN 60947-2 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória	IV
Trópusállóság	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	0...2000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...85 °C

Csomagolási egységek

1. csomag súlya	108 g
2. csomag súlya	1,348 kg
3. csomag súlya	15,34 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------