



Principale

Range of product	Prodis Librio Clario Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
Nume scurt al dispozitivului	MX
Tensiune circuit de comanda	100...415 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.c.
Module de 9 mm	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 SW60-DC
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Inaltime	82,5 mm
Latime	18 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate produs	60 g
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexible with ferrule Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - rigid
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm pentru partea inferioara conectare
Cuplu de strangere	1 N.m partea inferioara
Cod compatibilitate	MX

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	KEMA ASEFA LCIE ASTA
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambianta pentru utilizare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	69 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	8
Greutatea formei de impachetare 2	598 g
Inaltimea formei de impachetare 2	10 cm
Latimea formei de impachetare 2	9 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	72
Greutatea formei de impachetare 3	6,062 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------