

Product data sheet

Characteristics

ALB44021

Intrerupator Cap Scara 20 A Surub Alb Polar



Principale

Gama	Altira
Gama de produse	Altira
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb polar (RAL 9003)

Suplimentare

Montare dispozitiv de conectare	Incastrat Suprafata
Montare dispozitiv	Aparent Ingropat
Destinatie produs	Sistem de instalare OptiLine 45 Suport fixare Altira
Funcție de comutare	2 cai comutator
Curent nominal	20 A la 250 V c.a.
Actuator	Bascula
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Capacitate conectare prin strangere	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(uri) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material	PC capac mecanism
Tratament de suprafata	Netratat
Finisaj suprafata	Satin
Adancime de montaj	21 mm
Inaltime	45 mm
Latime	45 mm
Adancime	28 mm
Greutate produs	0,029 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60669-1
Temperatura ambienta pentru utilizare	-5...50 °C
Temperatura de depozitare	-15...60 °C
Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP21 D

Caracteristica de mediu	Rezistent UV Decolorant Ulei Hidrogen peroxid (H2O2) Fluid de curățare a geamurilor Amoniac Alcool Benzină Acetonă Săpun lichid
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------