



### Principale

Gama	Unica
Categorie de accesorii/ piese separate	Accesorii cablare
Tip produs sau componenta	Priza de cablu
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clești lungi
Echipament furnizat	Cleme anti șoc
Tenta de culoare	Fildes (RAL 9010)

### Suplimentare

Compatibilitate gama	Unica
Curent nominal	16 A
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Capacitate conectare prin strangere	<= 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru flexibil cablu(uri) <= 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru rigid cablu(uri)
Material	ASA + PC capac mecanism Zamak cadru de fixare
Temperatura ambianta pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Latime	70,9 mm
Inaltime	70,9 mm
Greutate produs	0,0567 kg

### Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP40
Caracteristica de mediu	Acetonă Săpun lichid Fluid de curățare a geamurilor Decolorant Ulei Benzină Rezistent UV Amoniac Alcool
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

### Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	56 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,5 cm

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Prodot Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Prodot în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>

## Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------