



Principale

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Plus
Numar de module	6 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Gri ardezie
Culoare decoratiune	Alb

Suplimentare

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	12 mm
Latime	200 mm
Adancime	84 mm
Greutate produs	0,036 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Rezistent UV Amoniac Săpun lichid Decolorant Fluid de curățare a geamurilor Ulei Alcool Benzină
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	36 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1	20 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5
Greutatea formei de impachetare 2	250 g
Inaltimea formei de impachetare 2	7,6 cm
Latimea formei de impachetare 2	9,4 cm

Lungimea formei de impachetare 2	25 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	25
Greutatea formei de impachetare 3	1,71 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------