

## Termékadatlap

### Jellemzők

# MGU63.063.574

Unica Plus - 2 complete S.O. , UK - 4 m - ivory/ mink



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Tápegység
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozóaljzat
Szín megnevezése	Unica Plus
Eszköz megjelenés	Komplett mechanizmus
Aljzat száma	2
Csatlakozó szabványa	Angol
Aljzat kiegészítő információ	Földeletlen
Csatlakozó szabványának leírása	Földelő kontaktus nélkül

### Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	16 A -250 V AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	4 modul
Rögzítési mód	Rövid karmok
Szín	Krém
Csatlakozások pontjai	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 Mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol): keret
Készletenkénti mennyiség	1 darabos készlet doboz
Beágyazási mélység	30 mm
Mélység	33 mm
Szélesség	90,21 mm
Magasság	122,9 mm
Súly	0,1146 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket.  
 Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.  
 Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.  
 Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
IK védelmi fokozat	IK01
IP védettség szint	IP20
Környezeti jellemzők	Folyékony szappan Fehéritő Alkohol Olaj Ablaktisztító folyadék UV-álló Aceton Ammónia Benzin
Környezeti és egészségügyi hatások	Halogénmentes