



Principale

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Top
Numar de porti	2 porti orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Top white
Culoare decoratiune	Graphite

Suplimentare

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC parte intermediară
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	161 mm
Adancime	14 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate produs	0,09 kg
Segment de piata	Clădiri comerciale mici Rezidențial

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Alcool Acetonă Fluid de curățare a geamurilor Decolorant Ulei Rezistent UV Benzină Amoniac
Protectia mediului si probleme	Halogen free

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	102 g
Inaltimea formei de impachetare 1	8 cm
Latimea formei de impachetare 1	1,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	16,1 cm
Greutatea formei de impachetare 2	102 g
Greutatea formei de impachetare 3	346 g

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------