



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Function	TV / SAT / R aljzat
Delivery form	Keret nélkül
TV aljzat típusa	Végzáró (csatlakozóaljzat)
Cover plate color	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

TV connector type	1 IEC 9,52 mm-es dugó
FM connector type	Anyá IEC 1
SAT connector type	1 F csatlakozó
Kimenetek száma	3
Veszteséggel	1 dB
Csillapítás	1 DB esetén TV jel esetén 5...862 MHz frekvencia 10 DB esetén Rádió jel esetén 88...125 MHz frekvencia 1 dB esetén SAT jel esetén 950...2400 MHz frekvencia
Csatlakozások pontjai	Csavaros bekötések
Material of visible parts	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Kind of terminals	Selymes
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karom, a karmok hatóköre: 55...70 mm Csavarok
Magasság	70 mm
Szélesség	64 mm
Mélység	40,5 mm
Depth of visual part	17,4 mm
Súly	0,10718 kg

Környezet

Conformity mark	CE
IP védettség szint	IP20

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------