

Технические данные продукта

Характеристики

GS2LLB3

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3X 160А А4



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys GS
Краткое название устройства	GS2L
Тип продукта	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3t
Тип контактов	3 H.O.
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	160 А в <40 °С
[I _e] номинальный рабочий ток	125 А в 440 В 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23A 125 А в 440 В 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23B 125 А в 690 В AC-23A 125 А в 690 В AC-23B 160 А в 400 В AC-23A 160 А в 400 В AC-23B 160 А в 500 В AC-23A 160 А в 500 В AC-23B
Тип предохранителя	BS
Размер предохранителя	A4
Тип сети	Постоянный ток Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Тип рукоятки управления	Внешний правый Выносной передний
Монтажная опора	Монтаж на панель
[U _i] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток 50/60 Гц
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
Номинальная рабочая мощность, Вт	80 кВт в 400 В 110 кВт в 500 В 110 кВт в 690 В
Включающая способность	1600 А в 400 В AC-23В
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	80 кА в 400 В с защитой с помощью предохранителей gG
Отключающая способность	1280 А в 400 В (AC-23В)
Выдерживаемое короткое замыкание	22,7 кА
Механическая износостойкость	10000 циклы
Электрическая износостойкость	1000 Циклы AC-23A 1000 Циклы AC-23B 200 Циклы DC-23A 200 циклы DC-23B

Соединения – клеммы	Силовая цепь: шины 20 мм ² Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 50...95 мм ²
Момент затяжки	Силовая цепь: 12 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификаты	CE
Степень защиты IP	IP20 (с крышкой выводов) в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-20...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Огнестойкость	850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1 960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1
Высота	162 мм
Ширина	190 мм
Глубина	136,5 мм
Вес	1,8 кг

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Количество штук в упаковке 1	1
Вес упаковки 1	2,342 кг
Высота упаковки 1	16,8 см
Ширина упаковки 1	26,2 см
Длина упаковки 1	16,6 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	2
Вес упаковки 2	5,186 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---