



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Standard de prise	Français
Couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Courant assigné d'emploi	16 A
Nombre de prises d'alimentation	1
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Laiton Polypropylène Plastique
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	De 1 à 2,5 mm ² pour rigide câble(s) De 1 à 2,5 mm ² pour multibrins câble(s) De 1 à 2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47 mm




Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Type d'emballage 2	BB1
Type d'emballage 3	S04

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------