

Planilha de Produto


Características

03033

MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS 250

HZ.FIXED TOGGLE





Principal

Alcance	Prisma
Gama de produtos	Prisma G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	Prisma Prisma G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 850 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo amperímetro e NSX100 ... 250 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS250 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX250 com alavanca - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 3P fixo amperímetro e NSX100 ... 250 horizontal instalação 1 x 4P fixo amperímetro e NSX100 ... 250 horizontal instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 2 horizontal

Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior 4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior 4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior 4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior 4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior 4 módulo(s)amperímetro e NSX100 ... 250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior 4 módulo(s)amperímetro e NSX100 ... 250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior 4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior 4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASEFA

Complementar

Entrada de cabo	Placa com recorte 0,31 mm top or bottom 42 mm
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Smooth
Cor	Branco(RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	150 mm

Peso líquido	0,94 kg
Functional unit	600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	940,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,6 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	112,8 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------