



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 Mm betong 5,5 Mm murstein 5 mm ALC betong
Minimum drilling depth	25 mm
Skru diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,25 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 25 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 20 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	22 mm




Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0,00039 kg

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,390 g
-------------------	---------

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------
