

## Produktová stránka

### Vlastnosti

## NSYCAF92

standartní filtr G2 f/výstupní mřížka/výřez  
filtru ventilátoru 92x92mm vnější rozměry  
137x117mm



### Základní popis

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Řada                          | ClimaSys                         |
| Označení výrobku              | ClimaSys CA                      |
| Typ produktu nebo součásti    | Filtr                            |
| Kompatibilní řada             | Prisma Prisma P                  |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro řízení teploty |

### Doplňky

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Montážní poloha                            | Mezi skříní a výstupní mřížkou  |
| Příslušenství / umístění samostatných dílů | Výstupní mřížka 137 x 117 mm    |
| Počet kusů na sadu                         | Sada 5                          |
| Suitable for                               | 92 x 92 mm výřez                |
| Šířka                                      | Výřez: 92 mm<br>Externí: 117 mm |
| Výška                                      | Výřez: 92 mm<br>Externí: 137 mm |
| Tloušťka panelu                            | 6 mm                            |

### Jednotky balení

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Typ balení 1              | PCE    |
| Počet jednotek v balení 1 | 1      |
| Výška balení 1            | 1 cm   |
| Šířka balení 1            | 8,5 cm |
| Délka balení 1            | 8,5 cm |
| Hmotnost balení 1         | 1 g    |
| Typ balení 2              | BB1    |
| Počet jednotek v balení 2 | 5      |
| Výška balení 2            | 4,5 cm |
| Šířka balení 2            | 8,5 cm |
| Délka balení 2            | 8,5 cm |
| Hmotnost balení 2         | 6 g    |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                         |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                               |
| Směrnice EU RoHS               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) |
| Neobsahuje rtuť                | Ano                                                                           |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                     |
| Informace výjimce o&nbsp;RoHS  | <a href="#">Ano</a>                                                           |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                               |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                              |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|