

Produktová stránka

Vlastnosti

NSYCCOTHO

Climasys termostat 0...60°C, zapínací kontakt pro ventilátor



Základní popis

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CC
Typ produktu nebo součásti	Jednoduchý termostat
Nastavení rozsahu teplot	0...60 °C
Zobrazené informace	Teplota v °C

Doplňky

Vstupní napětí	250 V
Typ snímače	Bimetal
Typ a složení kontaktu	Z
Přechodový odpor	10 mΩ
Životnost v cyklech	100000 cykly
Maximální spínací výkon	2 A 120...250 V AC indukční cos φ: 0,6 10 A 250 V AC odporová 15 A 120 V AC odporová 30 W DC
Elektrické připojení	4 svorky, velikost svorky: 2,5 mm ²
Montážní režim	Nacvaknutím
Výška	Externí: 68 mm
Šířka	Externí: 33 mm
Hloubka	Externí: 44 mm
Hmotnost přístroje	40 g
Montážní poloha	35 mm lišta DIN Na montážní desku Příčné lišty Spacial stojina
Provozní teplota	-20...80 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Hystereze	7 K +/- 0.4K
Počet výstupů	1 ventilace
Materiál	PC
Barva	Světle šedá
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý podle UL94 (materiál V0)
Certifikace výrobků	UL

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	6,0 cm
Délka balení 1	8,0 cm
Hmotnost balení 1	64,0 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	24,0 cm
Šířka balení 2	33,0 cm
Délka balení 2	41,0 cm
Hmotnost balení 2	7,588 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	3600
Výška balení 3	166,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	120,0 cm
Hmotnost balení 3	280,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------