

產品規格表

產品特性

A9K27116

微型斷路器，Acti9 iK60N，1P，16 A，C曲線，6000 A (IEC 60898-1)



主要訊息

設備應用	配電
範圍	Acti 9
產品名稱	Acti9 iK60
產品或元件類別	微型斷路器
設備短名稱	iK60N
極描述	1P
保護極數量	1
[In] 額定電流	16 A 在 30 °C
網路類型	交流
跳脫單元技術	熱磁
曲線碼	C
啟斷容量	6000 A Icn 在 230 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1
適合隔離	是 符合 EN/IEC 60898-1
標準	EN/IEC 60898-1
產品認證	SNI

補充訊息

網路頻率	50/60 Hz
電磁跳脫限制	5...10 x In
[Ics] 額定服務分斷能力	6000 A 100 % 符合 EN/IEC 60898-1 - 230 V 交流 50/60 Hz
限制級別	3 符合 EN/IEC 60898-1
[Ui] 額定絕緣電壓	440 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 EN/IEC 60898-1
控制類型	撥動
本地信號	ON/OFF指示
安裝模式	卡入式
安裝支架	DIN導軌
9 mm間距	2
高度	85 mm
寬度	18 mm
深度	78.5 mm
淨重	100 g
顏色	白色
機械耐久性	20000 周
電氣耐久性	10000 周
鎖定選項說明	掛鎖裝置
連接 - 端子	通道類端子 (頂端和底端) 1...25 mm² 剛性 通道類端子 (頂端和底端) 1...16 mm² 靈活
剝線長度	14 mm for 頂端和底端 connection
鎖緊轉矩	2 N.m 頂端和底端
漏電保護	無

環境

IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529
污染程度	2 符合 EN/IEC 60898-1
過電壓類別	III
運行環境空氣溫度	-25...60 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	1.8 cm
Package 1 Weight	98 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1230 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14104 g

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	符合  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業