

寬度	55 mm
高度	132 mm
深度	136 mm
淨重	0.96 kg
顏色	深灰色

環境

標準	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
產品認證	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]勞埃德船級社[RETURN]BV[RETURN]ABS[RETURN]DNV-GL[RETURN]UKCA
IK防護等級	IK09 机柜
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529
氣候承受力	符合 IACS E10
儲存環境溫度	-40...80 °C
耐火	960 °C 符合 IEC 60695-2-11
運行環境空氣溫度	-20...60 °C
機械魯棒性	衝擊 15 Gn for 11 ms 接觸器打開 衝擊 30 Gn 持續 11 ms 接觸器關閉 振動 4 Gn, 5...300 Hz
工作高度	3000 m

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16.000 cm
Package 1 Width	6.500 cm
Package 1 Length	14.600 cm
Package 1 Weight	983.000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	75.000 cm
Package 2 Width	60.000 cm
Package 2 Length	80.000 cm
Package 2 Weight	133.960 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	符合豁免条件
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------