

產品規格表
產品特性

GVAD1010
附加接點組，TeSys Deca Frame
2/3，1NO(fault)+1NO，側邊，適用於GV2/GV3
(GV3ME 除外)



主要訊息

範圍	TeSys TeSys Deca
設備短名稱	GVAD
產品或元件類別	輔助接點模組
產品相容性	GV2L GV2P GV2RT GV3L GV2LE GV3P GV2ME
安裝位置	左側
輔助接點操作	故障信号 1 NO
極接點組合	2 NO

補充訊息

[Ui] 額定絕緣電壓	690 V 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 no 14
[Ue] 額定工作電壓	48...690 V 交流 24...240 V 直流
[Ith] 常規自由空氣熱流	6 A 2.5 A 故障信号
機械耐久性	100000 周
最小開關電流	5 mA
最小開關電壓	17 V
保護類別	GB2CB... 断路器 GG 保險絲 10 A
額定工作功率 (VA)	300 VA 在 48 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 414 VA 在 690 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 500 VA 在 110...127 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 500 VA 在 500 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 650 VA 在 440 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 720 VA 在 230...240 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 850 VA 在 380...415 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 36 VA 在 24 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周 48 VA 在 48 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周 72 VA 在 110...127 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周
額定工作功率 (W)	120 W 在 240 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 140 W 在 110 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 140 W 在 24 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 180 W 在 60 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 240 W 在 48 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 15 W 在 48 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周 24 W 在 24 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周 9 W 在 60 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周
鎖緊轉矩	1.4 N.m - 在...上 螺絲端子
高度	89 mm
寬度	9.3 mm
深度	66 mm

本文档包含产品信息、性能数据、规格、尺寸、重量、材料、应用、安全和环境信息。所有数据均基于实验室测试结果，仅供参考。实际应用中，请根据具体情况进行评估和测试。Fomtech 不对任何第三方承担责任。

淨重	0.055 kg
顏色	深灰色

環境

環境特性	正常環境
產品認證	UKCA

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.500 cm
Package 1 Width	6.500 cm
Package 1 Length	8.700 cm
Package 1 Weight	42.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9.500 cm
Package 2 Width	10.000 cm
Package 2 Length	15.000 cm
Package 2 Weight	470.000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	3.104 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	符合 EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------