

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。本文件不代表或不用於確定用戶應用產品的適用性或其可靠性。用戶或集成商及其分銷商應使用或採用適用於進行適當的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其分銷商對用戶或集成商使用或採用本文件所含資訊不負任何責任。

寬度	26 mm
深度	42 mm
顏色	深灰色

環境

環境特性	正常環境
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068
儲存環境溫度	-60...80 °C
運行環境空氣溫度	-5...60 °C
工作高度	3000 m

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.8 cm
Package 1 Width	4.2 cm
Package 1 Length	5.2 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	320
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11.367 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	符合  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------