

本文件中所含資料包含文件中所含產品性能的正常描述和或技術特性。
本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性。
本用戶或廠商有責任就有關產品的具體應用用途進行適合且可靠的風險分析、評估和測試。

鎖緊轉矩	1.7 N.M - 帶螺絲起子 Ø 6 mm 1.7 N.M - 帶螺絲起子 飛利浦2號 1.7 N.m - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
高度	48 mm
寬度	44 mm
深度	61 mm
顏色	深灰色

環境

環境特性	正常環境
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068
儲存環境溫度	-60...80 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
工作高度	3000 m

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.2 cm
Package 1 Width	6.5 cm
Package 1 Length	4.8 cm
Package 1 Weight	82 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5.2 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	24 cm
Package 2 Weight	836 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12.202 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	符合豁免条件
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
不含 PVC	是

保固

保固	18 months
----	-----------