

相關熔斷器額定值	25 A gG 在 ≤ 440 V 電源電路 25 A aM 電源電路 10 A gG 信號電路 符合 IEC 60947 10 A gG 信號電路 符合 VDE 0660
平均阻抗	3 毫歐姆 - Ith 20 A 50 Hz 電源電路
[Ui] 額定絕緣電壓	電源電路 600 V 符合 UL 508 電源電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1 信號電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1 信號電路 690 V 符合 IEC 60947-5-1 信號電路 600 V 符合 UL 508 電源電路 600 V 符合 CSA C22.2 no 14 信號電路 600 V 符合 CSA C22.2 no 14
絕緣電阻	> 10 MOhm 信號電路
浪湧功率 (VA)	30 VA在20 °C)
保持功耗 (VA)	4.5 VA在20 °C)
散熱	1.3 W
控制電路電壓限制	運行 0.8...1.15 U _c (at <50 °C) 下降 ≥ 0.20 U _c (at <50 °C)
連接 - 端子	螺絲端子 1電纜1.5...4 mm²固態 螺絲端子 1電纜0.75...4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 1電纜0.34...2.5 mm²靈活 帶電纜端 螺絲端子 2電纜1.5...4 mm²固態 螺絲端子 2電纜0.75...4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 2電纜0.34...1.5 mm²靈活 帶電纜端
最大運行速率	3600 cyc/h
輔助接點類型	類型瞬時 1 NC
信號電路頻率	≤ 400 Hz
最小開關電流	5 mA 信號電路
最小開關電壓	17 V 信號電路
安裝支架	板 導軌
鎖緊轉矩	0.8...1.3 N.M - 在...上 螺絲端子 飛利浦2號 0.8...1.3 N.M - 在...上 螺絲端子 Ø 6 mm 0.8...1.3 N.m - 在...上 螺絲端子 pozidriv No 2
運行時間	10...20 ms 線圈斷電和NO打開 10...20 ms 線圈通電和NO閉合
安全可靠的水平	B10d = 1369863 周 標稱負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 周 機械負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1
非重疊距離	0.5 mm
機械耐久性	10 Mcycles
電氣耐久性	1.3 Mcycles 16 A AC-3 at U _e ≤ 440 V 1.3 Mcycles 16 A AC-3e at U _e ≤ 440 V
機械穩健性	衝擊 接觸器關閉, 在X軸上: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 接觸器關閉, 在Y軸上: 15 Gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 接觸器關閉, 在Z軸上: 15 Gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 接觸器打開, 在X軸上: 6 Gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 接觸器打開, 在Y軸上: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 接觸器打開, 在Z軸上: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 振動 接觸器關閉: 4 Gn, 5...300 Hz 符合 IEC 60068-2-6 振動 接觸器打開: 2 Gn, 5...300 Hz 符合 IEC 60068-2-6
高度	58 mm
寬度	45 mm
深度	57 mm
淨重	0.18 kg

環境

標準	EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1
產品認證	CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UK[RETURN]
IP防護等級	IP2x 符合 VDE 0106
防護處理	TC 符合 IEC 60068 TC 符合 DIN 50016
運行環境空氣溫度	-25...50 °C
儲存環境溫度	-50...80 °C
工作高度	2000 m 無
阻燃	V1 符合 UL 94

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.000 cm
Package 1 Width	6.000 cm
Package 1 Length	6.500 cm
Package 1 Weight	178.100 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	9.146 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	154.328 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	符合 EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------