

深度	70 mm
淨重	0.124 kg

環境規格

承受的气候	符合 IACS E10
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529
工作環境溫度	-20...60 °C 无降容 符合 IEC 60947-4-1
儲存環境溫度	-60...70 °C
阻燃	V1 符合 UL 94
機械魯棒性	振动6 gn 符合 IEC 60068-2-6 冲击15 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-7
介电强度	1.89 kV 在 50 Hz 符合 IEC 60947-1
標準	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495
產品認證	IEC UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL 勞埃德船級社 ATEX INERIS UKCA

包裝單位

包裝1的單位類別	PCE
包裝1的品項數	1
包裝1重量	139.0 g
包裝1高度	5 cm
包裝1寬度	7.8 cm
包裝1長度	8.8 cm
包裝2的單位類別	P06
包裝2的品項數	192
包裝2重量	38.828 kg
包裝2高度	75 cm
包裝2寬度	80 cm
包裝2長度	60 cm
包裝3的單位類別	S02
包裝3的品項數	24
包裝3重量	3.68 kg
包裝3高度	15 cm
包裝3寬度	30 cm
包裝3長度	40 cm

環境永續性規格

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	符合  EU RoHS 聲明
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是

中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
保固	
保固	18 months