

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性或可靠性。用戶或集成商有責任就有關產品的具體應用用途進行適合且完整的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其分設組織對使用本文件所含資訊不負任何責任。

環境

標準	IEC 60255-8 IEC 60947-4-1 VDE 0660 IEC 60255-17 EN 60947-4-1
產品認證	CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
防護處理	TH
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529 IP20 符合 VDE 0106
運行環境空氣溫度	-20...55 °C 符合 IEC 60255-8
儲存環境溫度	-40...85 °C
工作高度	<= 2000 m 無降容
耐火	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
機械魯棒性	衝擊: 13 Gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-7 振動 5...300 Hz: 2 GN 符合 IEC 60068-2-6
介電強度	6 kV 50 Hz 符合 IEC 255-5
電磁相容性	抗靜電放電 6 kV 以間接模式 符合 IEC 61000-4-2 抗靜電放電 8 kV 空氣 符合 IEC 61000-4-2 輻射射頻電磁場抗擾度試驗 10 V/m 符合 IEC 61000-4-3 快速暫態抗擾度測試 2 kV 符合 IEC 61000-4-4

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.5 cm
Package 1 Width	15.0 cm
Package 1 Length	16.0 cm
Package 1 Weight	779.0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	10.218 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	符合豁免条件
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
不含 PVC	是

保固

保固	18 months
----	-----------