

本文件中所有資訊均包含文件中所有產品性能的正常描述和/或技術特性。  
本用戶不承擔或不保證適用於特定用途用戶應用產品的通用性、或可靠性。  
本公司或廠商有責任確保有關產品的具體應用或用途進行適合且完整的風險分析、評估和測試。  
實施此種電機及其子系統機構和公司就錯誤使用本文件所造成錯誤不負任何責任。

## 環境

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準       | IEC 60255-17<br>IEC 60255-8<br>VDE 0660<br>EN 60947-4-1<br>IEC 60947-4-1                                                                       |
| 產品認證     | CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA                                                                                                                      |
| 防護處理     | TH                                                                                                                                             |
| IP防護等級   | IP20 符合 IEC 60529<br>IP20 符合 VDE 0106                                                                                                          |
| 運行環境空氣溫度 | -20...55 °C 符合 IEC 60255-8                                                                                                                     |
| 儲存環境溫度   | -40...85 °C                                                                                                                                    |
| 工作高度     | <= 2000 m 無降容                                                                                                                                  |
| 耐火       | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1                                                                                                                        |
| 機械魯棒性    | 衝擊: 13 Gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-7<br>振動 5...300 Hz: 2 GN 符合 IEC 60068-2-6                                                                   |
| 介電強度     | 6 kV 50 Hz 符合 IEC 255-5                                                                                                                        |
| 電磁相容性    | 抗靜電放電 6 kV 以間接模式 符合 IEC 61000-4-2<br>抗靜電放電 8 kV 空氣 符合 IEC 61000-4-2<br>輻射射頻電磁場抗擾度試驗 10 V/m 符合 IEC 61000-4-3<br>快速暫態抗擾度測試 2 kV 符合 IEC 61000-4-4 |

## 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 13.0 cm   |
| Package 1 Width              | 15.3 cm   |
| Package 1 Length             | 15.8 cm   |
| Package 1 Weight             | 878.0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 30.0 cm   |
| Package 2 Width              | 40.0 cm   |
| Package 2 Length             | 60.0 cm   |
| Package 2 Weight             | 11.214 kg |

## 供應的永續性

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 永續產品供應狀態      | Green Premium 產品                                                                               |
| REACH 法規      |  REACH 聲明   |
| EU RoHS 指令    | 符合豁免条件                                                                                         |
| 不含汞           | 是                                                                                              |
| 中國 RoHS 規定    |  中國 RoHS 聲明 |
| RoHS 除外項目相關資訊 |  是          |
| 環境聲明          |  產品環境設定檔    |
| 循環概況          |  壽命結束資訊     |
| WEEE          | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。                                                          |
| 不含 PVC        | 是                                                                                              |

## 保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|