



|    |          |
|----|----------|
| 深度 | 70 mm    |
| 淨重 | 0.124 kg |

## 環境

|          |                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氣候承受力    | 符合 IACS E10                                                                                                                                                          |
| IP防護等級   | IP20 符合 IEC 60529                                                                                                                                                    |
| 運行環境空氣溫度 | -20...60 °C 無降容 符合 IEC 60947-4-1                                                                                                                                     |
| 儲存環境溫度   | -60...70 °C                                                                                                                                                          |
| 阻燃       | V1 符合 UL 94                                                                                                                                                          |
| 機械魯棒性    | 振動: 6 Gn 符合 IEC 60068-2-6<br>衝擊: 15 Gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-7                                                                                                    |
| 介電強度     | 1.89 kV 在 50 Hz 符合 IEC 60947-1                                                                                                                                       |
| 標準       | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.4<br>GB/T 14048.5<br>EN 50495 |
| 產品認證     | IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]BV[RETURN]RINA[RET<br>GL[RETURN]勞埃德船級社[RETURN]ATEX INERIS[RETURN]UKCA                                          |

## 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9.000 cm  |
| Package 1 Width              | 7.200 cm  |
| Package 1 Length             | 4.900 cm  |
| Package 1 Weight             | 138.000 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 24        |
| Package 2 Height             | 15.000 cm |
| Package 2 Width              | 30.000 cm |
| Package 2 Length             | 40.000 cm |
| Package 2 Weight             | 3.648 kg  |

## 供應的永續性

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 永續產品供應狀態      | Green Premium 產品                                                                                               |
| REACH 法規      |  <a href="#">REACH 聲明</a>   |
| EU RoHS 指令    | 符合豁免条件                                                                                                         |
| 不含汞           | 是                                                                                                              |
| 中國 RoHS 規定    |  <a href="#">中國 RoHS 聲明</a> |
| RoHS 除外項目相關資訊 |  <a href="#">是</a>          |
| 環境聲明          |  <a href="#">產品環境設定檔</a>    |
| 循環概況          |  <a href="#">壽命結束資訊</a>     |
| WEEE          | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。                                                                          |

## 保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|