

產品規格表

產品特性

ZB5AS844

緊急停止頭，Harmony XB5，開關，塑膠，紅色蘑菇 40mm，22mm，觸發壓扣轉動釋放



主要訊息

產品範圍	Harmony XB5
產品或元件類別	緊急停止按鈕頭
產品目標	緊急停止按鈕
設備短名稱	ZB5
擋板材料	深灰色塑膠
頭部類別	標準
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	觸發動作和機械壓扣
重置	轉動釋放
操作員配置	紅色 蘑菇頭Ø 40 mm, 無標記
設備介紹	基本元素

補充訊息

CAD總寬度	40 mm
CAD總高度	40 mm
CAD總深度	57 mm
淨重	0.046 kg
機械耐久性	300000 周
站名稱	XALD 1開口 XALK 1開口
電氣構成代碼	C7 4 單個 前面安裝 C8 4 單雙 前面安裝 C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝 SF1 3 單個 前面安裝 SR1 3 單個 背面安裝 C10 4 單雙 前面安裝
相容性代碼	ZB5

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級II 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
IK防護等級	IK03 conforming to IEC 50102

標準	UL 508 ISO 13850 IEC 60364-5-53 IEC 60204-1 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 no 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
產品認證	CSA[RETURN]DNV[RETURN]勞埃德船級社[RETURN]UL認證 [RETURN]JGL[RETURN]BV
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.400 cm
Package 1 Width	4.400 cm
Package 1 Length	8.800 cm
Package 1 Weight	41.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.570 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	47.804 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------