

Gegevensblad product Kenmerken

MTN649310

KNX Universele dimactor - 230V/1000 W - Lichtgrijs



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Dimmeraandrijving
Werkingssmodus	KNX-bussysteem Manueel
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	4
Mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	110...230 V
Network frequency	50/60 Hz
Ingangstype	1 x drukknop: 230 V AC 1 x elektronische drukknop: 230 V AC
Aantal uitgangen	1
Local signalling	LED
Type last	Gloeilampen: 30...1000 W bij 230 V 50 Hz AC Gloeilampen: 30...850 W bij 230 V 60 Hz AC Gloeilampen: 14...480 W bij 110 V 50 Hz AC Gloeilampen: 14...400 W bij 110 V 60 Hz AC Inductief: 50...1000 W bij 230 V 50 Hz AC Inductief: 50...850 W bij 230 V 60 Hz AC Inductief: 24...480 W bij 110 V 50 Hz AC Inductief: 24...400 W bij 110 V 60 Hz AC Capacitief: 50...1000 W bij 230 V 50 Hz AC Capacitief: 50...850 W bij 230 V 60 Hz AC Capacitief: 24...480 W bij 110 V 50 Hz AC Capacitief: 24...400 W bij 110 V 60 Hz AC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	281,9 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,337 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------