

Product data sheet

Characteristics

82098

Interlocked socket, Mureva PK, panel mounting, 32A, 3P+E, 500V, IP65



Principal

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	Interlocked socket
Nume scurt al dispozitivului	Mureva socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Mod de montare	Panel-mounted
[In] calibru	32 A
[Ue] tensiune nominala	480...500 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	7 h
Tip de protectie	Fără protecție
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves nickel plated brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune maxima a cablului	10 mm ²
Diametru exterior maxim al cablului	25 mm
Intrare cablu	Presetupa
Tip filet	Pg 21
Greutate neta	0,72 kg
Dimensiune baza	103 x 225 mm
Inaltime	225 mm
Latime	103 mm
Adancime	128 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Black

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK09 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,6 cm
Latime prima forma de impachetare	10,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	752,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Minimum percentage of recycled plastic content	43