

Product data sheet

Characteristics

82313

PratiKa wander plug - straight - 16 A - 2P - 20...25 V DC - IP44



Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander plug
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa plug
Plug, socket category	Extra-low voltage
Descriere poli	2P
Tip retea electrica	C.c.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Forma fisa, priza, carcasa	Drept
[In] calibru	16 A
[Ue] tensiune nominala	20...25 V 40...50 V
Secondary keyway clockwise position	10 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Pins nickel plated brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	4...10 mm ²
Diametru exterior cablu	6...23 mm
Intrare cablu	Presetupa
Tip filet	Pg 21
Greutate neta	0,145 kg
Inaltime	158 mm
Latime	57,5 mm
Adancime	57,5 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	White

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,8 cm
Latime prima forma de impachetare	5,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	130 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale