

Product data sheet

Characteristics

A9XPH457

Pieptene, 3L+N, Inclinare 18 mm, 57 Module, 100 A



Principal

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Mod de montare	Orizontal
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor	3L + N
Lungime in 18 module	57

Suplimentar

Numar de cai	14 ways N + 3 L
Configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 4P
Pasul de conectare	18 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	72 mm
Marcaj	N L1 L2 L3
Izolat	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	Set de 10 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolat	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Locatie de montare	Sus sau jos pornit borne tip tunel Sus sau jos pornit double terminal
Numar de pasi de 9mm pe rand	114
Latime	1000 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iLD) Acti 9 (Acti9 iLD K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi 9 (Multi9 C60)

Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,000 cm
Latime prima forma de impachetare	2,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	100,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	751,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	5,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	104,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,916 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	270
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	223,464 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------