

Product data sheet

Characteristics

GV1G09

TeSys GV2, TeSys D & TeSys U - terminal block - 3P - from the top



Principale

Gama	Linergy
Nume produs	FT
Nume scurt al dispozitivului	GV1G
Tip produs sau componenta	Cutie de borne
Categorie de accesorii/ piese separate	Accesoriu de conectare
Descriere poli	3P
Compatibilitate gama	TeSys GV2 TeSys D TeSys K TeSys U TeSys LS1

Suplimentare

[Ie] curent nominal de functionare	63 A
Locatie de montare	Sus
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu IEC 60947-1
Conexiuni - borne	Borne cu șurub 1 solid AWG 4 Borne cu șurub 1 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 1 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil fara Borne cu șurub 1 cablu(ri) 1,5...25 mm ² solid Borne cu șurub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 2 cablu(ri) 1,5...6 mm ² solid Borne cu șurub 2 cablu(ri) 2,5...4 mm ² flexibil fara Borne cu șurub 1 flexibil AWG 4
Cuplu de strangere	1,7 N.M - pornit borne cu șurub 2,2 N.m - pornit conector
Greutate produs	0,04 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------