

Product data sheet

Characteristics

LA4DT2U

Electronic timer module, type on delay,
1.5...30s, 24...250V DC/AC



Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Module de temporizator serial
Nume scurt al dispozitivului	LA4DT
Descriere poli	3P
Compatibilitate produs	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Suplimentar

Locul de montare	Sus
[Uc] control circuit voltage	24...250 V c.a. 50/60 Hz 24...250 V c.c.
Limite de tensiune circuit de comanda	By mechanical contact: 0,8...1,1 Uc
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC 60947-1
Conexiuni - borne	Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil cu Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² solid cu Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil fara Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² solid fara Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil cu Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² solid cu Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil fara Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² solid fara
Cuplu de strangere	1,7 N.m
Durabilitate electrica	30 Mcycles
Tip temporizator	Laintarziere
Intervalul de intarziere	1.5...30 s
Resetare timp	150 Ms during time delay 50 ms after time delay
Semnalizare locala	Ilumineazain timpul decalariei temporale prin LED
[Ures] tensiune reziduala	3,3 V
Greutate neta	0,04 kg

Mediu

Standarde	IEC 60255-5
Certificari produs	CSA[RETURN]UL
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura ambienta in jurul aparatului	-25...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C
Tip de protectie	Incorporata prin varistor
Disipare de caldura	2 W
Imunitate la microintreruperi	10 Ms during time delay 2 ms after time delay

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	4,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	48,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	70
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,695 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------