

Product data sheet

Characteristics

MGU3.511.25

Variator Rotativ/Cap Scara,2M, Fildes



Principal

Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Mod de fixare	Clipsare
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
Numar module	2 module
Culoare	Fildes

Suplimentar

Comanda variator	Tip buton rotativ cu apasare
Curent maxim permanent	1,74 A
Numarul total de conductoare	2
Tip de sarcina	Lampa cu halogen 230 V c.a. - 40...400 W Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 40...400 W Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 40...400 VA
Tip de protectie	Protectie siguranta
Tip siguranta	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Marcaj	L+N
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
Dispozitive auxiliare conectate	Cap scara
Material	ASA + PC: capac mecanism
Standarde	EN 60669-2-1
Certificari produs	UE
Temperatura ambientala de functionare	5...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Adancime de montaj	34 mm
Adancime	54 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,071 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Benzina Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid Ulei Alcool Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	9,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	124,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,222 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------