

Product data sheet

Characteristics

MGU4.103.54

Unica Allegro - Rama De Acoperire - 3 M - 1
Poarta - Albastru Metalizat



Principale

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Allegro
Numar de module	3 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Albastru glaciari

Suplimentare

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	116 mm
Adancime	14 mm
Greutate produs	0,019 kg
Segment de piata	Clădiri comerciale mici Rezidențial

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Săpun lichid Rezistent UV Decolorant Amoniac Ulei Benzină Fluid de curățare a geamurilor Alcool
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	21 g
Inaltimea formei de impachetare 1	0,7 cm
Latimea formei de impachetare 1	0,9 cm
Lungimea formei de impachetare 1	3,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	210 g

Inaltimea formei de impachetare 2	7 cm
Latimea formei de impachetare 2	9 cm
Lungimea formei de impachetare 2	31 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	30
Greutatea formei de impachetare 3	1,085 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------