

Product data sheet

Characteristics

MGU66.004.098

Unica Top, Rama, 2 Posturi, H71, Albastru
Acvamarin/Aluminiu



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar de porti	2 posturi orizontal
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Albastru beriliu
Culoare decoratiune	Aluminiu

Suplimentar

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	80 mm
Lățime	161 mm
Adâncime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate netă	0,09 kg
Segment de piață	Rezidențial Clădiri comerciale mici

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Acetona Decolorant Alcool Benzina Rezistent UV Ulei Fluid de curățare a geamurilor

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	1 cm
Lățime prima formă de împachetare	8 cm
Lungime prima formă de împachetare	16 cm
Greutate prima formă de împachetare	90 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------