


Product data sheet

Characteristics

SDN1200168

Sedna, buton monopolar, 10AX cordon, fără ramă titan



Principal

Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu cordon
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului	Control
Functie	Intrerupator cu revenire
Caracteristica suplimentara	Cordon de alimentare
Culoare	Titan

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Finisare suprafata	Lucios
Marcaj	Fara marcaj
Tip borne	Borna fara surub
Gama de puteri	2300 W
Structura cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor: 51...70 mm Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	37 mm
Adancimea partii vizuale	12 mm
Greutate neta	0,07314 kg
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Marca de conformitate	CE
Certificari produs	GOST-R
Standarde	SR EN 60669-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,1 cm
Latime prima forma de impachetare	7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	73,14 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------