


Product data sheet

Characteristics

SSL1D03JD

Releu Static, Ambrosabil, Intrare 3-12 V Cc,
Iesire 1-24 V Cc, 3.5A



Principale

Gama de produse	Harmony Relay
Tip produs sau componenta	Releu static
Nume scurt al dispozitivului	SSL
Numar de faze in retea	1 fază

Suplimentare

Suport de montare	Priza
[In] curent nominal	3,5 A
Tensiune de iesire	1...24 V c.c.
Tensiune circuit de comanda	3...12 V c.c.
Contacts type and configuration	1 NO
Capacitanță neechilibrată	1,5 pF intrare/ieșire
Tensiunea minima de comutare	3 V c.c. pornit
Tensiunea maximă de comutație	1 V c.c. oprit
Limite curent de intrare	10 mA
Impedanta de intrare	500 Ohm
Iesire statica	Ieșire Mosfet Comutație în cc
Curent de sarcina	0,001...3,5 A
Tansient Overvoltage	30 V DC
Frecventa de operare maxima	501 Hz
Curent de suprasarcina	9 A pentru 10 ms
Cadere de tensiune maxima	<0,5 V starea on
Curent de fuga maxim	0,001 mA starea off
Timp de raspuns	0.12 ms (pornit) 0.1 ms (oprit)
Categorie de supratensiune	III
Latime	5 mm
Inaltime	28 mm
Adancime	15 mm
Greutate produs	0,0041 kg

Mediu

Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94
Rigiditate dielectrică	2500 V pentru intrare/ieșire
Grad de poluare	2
Certificari produs	REACH UL CSA RoHS
Marcaj	CE
Temperatura ambianta pentru utilizare	-20...80 °C
Temperatura de depozitare	-20...85 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	5 g
Inaltimea formei de impachetare 1	0,7 cm
Latimea formei de impachetare 1	2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	62 g
Inaltimea formei de impachetare 2	0,7 cm
Latimea formei de impachetare 2	2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	1080
Greutatea formei de impachetare 3	5,864 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------