

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 81143

## PratiKa - boîtier étanche pour prise RJ45- IP65 IK09 - 2 connecteurs RJ45



### Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Support
Nom de l'appareil	support RJ45
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Norme de prise	National

### Complémentaires

Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Type de plaque	Couvercle
Montage de l'appareil	Saillie
Mode d'installation	Montage sur panneau
Raccordement	Vis imperdables
Poids du produit	0,09 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45,2 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Environnement

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	85,0 g

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	12,0 cm
Largeur de l'emballage 2	26,5 cm
Longueur de l'emballage 2	27,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,653 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	5,498 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------