

Fiche produit

Caractéristiques

83573

PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+T - 480-500V CA - IP67



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche
Nom de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
[In] courant nominal	32 A
[Ue] tension assignée d'emploi	480...500 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	7 h
Matière de fiche, prise	Self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts	Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	2,5...10 mm ²
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,502 kg
Dimension de base	106 x 130 mm
Hauteur	136 mm
Largeur	106 mm
Profondeur	178 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Noir

Environnement

Normes	EN 60309-2 EN 60309-1
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,583 kg
---------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------