

Fiche produit

Caractéristiques

9001KS11BH13

Harmony 9001K - sélecteur noir - Ø30 - avec bouton - 2 positions - 1F+1O



Principales

Gamme de produits	Harmony 9001K
Fonction produit	Commutateur
Nom de l'appareil	K
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Black standard knob

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	1 F/O
Raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² se conformer à IEC 60947-1
Conformité	9001KA1 côté 2
Présentation du produit	Produit complet

Environnement


Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	CE CSA LR24590 classe 3211 03 Fichier UL E42259 CCN NKCR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	149,686 g
Hauteur de l'emballage 1	4,572 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
