

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 9001KS53K5H2

bouton tournant noir diam 30 à serrure 3 positions 2OF



### Principales

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Gamme de produit              | Harmony 9001K     |
| Type de produit ou équipement | Commutateur       |
| Nom de l'appareil             | K                 |
| Type d'unité de commande      | Rappel à ressort  |
| Profil de l'unité de commande | Noir bouton à clé |

### Complémentaires

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de la collerette        | Métal                                                                    |
| Diamètre de fixation             | 30 mm                                                                    |
| Positions de l'unité de commande | 3 positions                                                              |
| Numéro de clé                    | E10                                                                      |
| Position de retrait de la clé    | Au milieu                                                                |
| Description des contacts         | 2 "O/F"                                                                  |
| Mode de raccordement             | Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à CEI 60947-1 |
| Présentation du produit          | Produit complet                                                          |
| Profil de l'unité de commande    | Bouton-tournant à clé                                                    |
| Type de commande                 | Rappel à ressort                                                         |
| Dimension                        | 30 mm                                                                    |
| Rappel                           | Des deux côtés vers le centre                                            |
| Profil de came                   | 3                                                                        |

### Environnement

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13                                                |
| Certifications du produit    | CE[RETURN]CSA LR24590 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,826 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,842 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,43 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 226,796 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                                                                                      |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>                                                        |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|