

Fiche produit

Caractéristiques

9007AW12M16

OsiSense XC métiers - Interr. position 600v
15a aw opt.



Principales

Type de carter	Standard
Nom de l'appareil	AW
Nom de gamme	Renforcé

Complémentaires

Courant nominal (In)	15 A
Matière du corps	Zinc moulé
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type de raccordement hydraulique	Entrée de conduit BSP 0,5 pouce
Course angulaire maximale	30 °
Mouvement d'attaque	Sens antihoraire
Angle d'inclinaison	5 °
Valeur du couple	0,31 N.m
Angle d'actionnement	2,5 °

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-51...85 °C
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]CE[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	7,112 cm
Longueur de l'emballage 1	13,208 cm
Poids de l'emballage 1	566,991 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
