

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 9007AW18M11

## OsiSense XC métiers - Interr. position 600vac 10amp aw



### Principales

Type de carter	Coffret profond
Nom de l'appareil	AW
Nom de gamme	Renforcé

### Complémentaires

Courant nominal (In)	10 A
Matière du corps	Zinc moulé
Entrée de câble	Entrée de conduit 1 20 mm
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Course angulaire maximale	30 °
Emplacement de montage	Façade Arrière
Mouvement d'attaque	Sens antihoraire
Angle d'inclinaison	5 °
Valeur du couple	0,31 N.m
Angle d'actionnement	2,5 °
Type d'unité de commande	Momentané à commander séparément

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-51...85 °C
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	7,112 cm
Longueur de l'emballage 1	13,208 cm
Poids de l'emballage 1	566,991 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,015 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------