

Fiche produit

Caractéristiques

LE1200I

APC, Line-R 1200VA Régulateur de tension

Entrée 230V



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Tension de sortie principale	230 V
Puissance nominale en W	1200 W
Puissance nominale en VA	1200 VA
Type de connexion entrée	CEI 60320 C14
Équipement fournis	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0

Physique

Couleur	Beige
Hauteur	11,6 cm
Largeur	21,4 cm
Profondeur	14,1 cm
Poids du produit	4,2 kg
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

Fréquence du réseau	47...63 Hz
Limites de la tension d'entrée	160...290 V

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	1200 W
-------------------------------------	--------

Conformité

Certifications du produit	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST
Normes	EN 55024 EN 60950

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	300 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,5 cm
Largeur de l'emballage 1	27,3 cm
Longueur de l'emballage 1	20,7 cm
Poids de l'emballage 1	4,5 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	44 cm
Largeur de l'emballage 2	23 cm
Longueur de l'emballage 2	43 cm
Poids de l'emballage 2	19,76 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	145,5 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	533,52 kg
SCC14	10731304197932

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------