



Presentazione

Gamma	Exiway
Aesthetic name	Exiway Easyled
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 x 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 2 x 1 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
Dettaglio morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	2,5 VA
Potenza assorbita in W	1,6 W
Assorbimento [A]	10 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 170 lm
Tipo di schermo	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Plastica: housing Plastica: copertura
Montaggio dispositivo	Incasso parete Parete parete Parete soffitto Incasso controsoffitto
Altezza	37 mm
Larghezza	292,5 mm
Profondità	116,5 mm
Peso prodotto	0,49 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	5...30 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC[RETURN]Aenor
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	12 cm
Confezione 1: profondità	30 cm
Confezione 1: peso	556 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------