



Produktdata

Range of product	Acti 9
Typ av produkt eller komponent	OC-kontakt
Enhetens korta namn	IOF
Signalkontaktssammansättning	1C/O
[In] märkström	6 A: 240 V AC - 50/60 Hz 3 A: 415 v AC - 50/60 Hz 2 A: 48 V DC 1,5 A: 60 V DC 1 A: 130 V DC
9mm modul	1

Teknisk data

Serie kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 IID Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iC40
[Ui] isolationsspänning	500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Höjd	86 mm
Bredd	9 mm
Djup	73 mm
Produktens vikt	32 g
Färg	Vit
Anslutningar - pindar	Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² - solid Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Skruvanslutning (botten) 2 kabel (kablar) 2,5 mm ² - solid Skruvanslutning (botten) 2 kabel (kablar) 1,5 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd	10 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Föreningegrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Omgivningstemperatur vid drift	-35...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------