



### Osnovno

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Raspon                     | Asfora                        |
| Vrsta proizvoda ili dijela | Sklopka                       |
| Prezentacija uređaja       | Kompletan proizvod            |
| Broj sklopki               | 1                             |
| Funkcija sklopnika         | Jednopolni jedan smjer        |
| Tip tereta                 | Teret za štedne žarulje 100 W |
| Nijansa boje               | Bijela                        |
| Tip pakiranja              | Horizontalno pakiranje        |

### Dodatno

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Montaža uređaja                | U istoj ravnini                              |
| Raspon snage                   | 2300 W                                       |
| Nazivna struja                 | 10 AX 250 V AC                               |
| Broj kabela                    | 2kabel(i)2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Krutost kabela                 | Fleksibilni<br>Krut<br>Upleteni kruti vodiči |
| Dužina skidanja izolacije žice | 13,0 mm                                      |
| Materijal                      | ABS                                          |
| Završna obrada                 | Sjajni                                       |
| Materijal vodiča               | Bakar                                        |
| Način učvršćivanja             | Vijci ili kukice 51...70 mm                  |
| Priključci                     | Podizne stezaljke                            |
| Širina                         | 83 mm                                        |
| Visina                         | 83 mm                                        |
| Dubina                         | 43,0 mm                                      |
| Dubina stršenja                | 15 mm                                        |
| Neto masa proizvoda            | 0,0736 kg                                    |

### Okolina

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Standardi                           | IEC 60669-1 |
| Certifikati proizvoda               | VDE         |
| Oznake kvalitete                    | CE          |
| IP stupanj zaštite                  | IP20        |
| Okolišna temperatura zraka pri radu | -5...40 °C  |

### Broj pakirnih jedinica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjerna jedinica Paketa 1 | PCE      |
| Broj Jedinica u Paketu 1 | 1        |
| Paket 1 Visina           | 4,000 cm |
| Paket 1 Širina           | 8,000 cm |
| Paket 1 Dužina           | 8,000 cm |
| Paket 1 Težina           | 73,200 g |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Mjerna jedinica Paketa 2 | BB1       |
| Broj Jedinica u Paketu 2 | 10        |
| Paket 2 Visina           | 9,500 cm  |
| Paket 2 Širina           | 18,500 cm |
| Paket 2 Dužina           | 27,500 cm |
| Paket 2 Težina           | 820,000 g |
| Mjerna jedinica Paketa 3 | S04       |
| Broj Jedinica u Paketu 3 | 120       |
| Paket 3 Visina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Širina           | 40,000 cm |
| Paket 3 Dužina           | 60,000 cm |
| Paket 3 Težina           | 10,408 kg |

## Održivost ponude

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude      | Proizvod Green Premium                                                                                                                               |
| Uredba REACH               |  <a href="#">Izjava REACH</a>                                       |
| Direktiva EU RoHS          | Sukladno s izuzećima                                                                                                                                 |
| Propis RoHS za Kinu        |  <a href="#">Izjava RoHS Za Kinu</a>                                |
| Informacije o RoHS izuzeću |  <a href="#">Da</a>                                                 |
| Izjava o očuvanju okoliša  |  <a href="#">Ekološki Profil Proizvoda</a>                          |
| Profil cirkularnosti       | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                                                 |
| WEEE                       | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|