



Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Broj utičnice	1
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Dodatne informacije utičnice	Mogućnost zatvaranja
Nijansa boje	Bijela
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Montaža uređaja	U istoj ravnini
Način učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...69 mm
Standardni izlaz	CEE 7/3
Standardni izlaz	Schuko
Opis standarda utičnice	Zemlja sa strane
Raspon snage	3680 W
Nazivna struja	16 A 250 V AC
Završna obrada	Sjajni
Materijal	ABS: Okvir pokrova ABS + PC: Osnovna ploča
Dužina skidanja izolacije žice	13,0 mm
Materijal vodiča	Bakar
Priključci	Podizne stezaljke
Broj kabela	2kabel(i)2,5 mm ²
Krutost kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Količina po setu	1
IP stupanj zaštite	IP20
Dubina strženja	10 mm
Širina	83 mm
Visina	83 mm
Dubina	42 mm
Neto masa proizvoda	0,081 kg

Okolina

Standardi	IEC 60884-1
Certifikati proizvoda	TSE[RETURN]VDE[RETURN]Aenor

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	81,300 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	882,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica u Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	11,336 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------