



### Osnovno

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ponuda                               | Asfora                              |
| Vrsta proizvoda ili dijela           | TV - R utičnica                     |
| Prezentacija uređaja                 | Kompletan proizvod                  |
| Tip TV utičnice                      | Srednja utičnica (prolaz)           |
| Dodatne informacije ožičenja uređaja | Za paralelne distribucijske sisteme |
| Tip pakiranja                        | Horizontalno pakiranje              |

### Dodatno

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Montaža uređaja        | U istoj ravnini                          |
| Način učvršćivanja     | Kukice 51...80 mm                        |
| Broj utičnice          | 2                                        |
| TV priključak          | Muški IEC 9,52 mm                        |
| Radio priključak       | Ženski IEC 9,52 mm                       |
| Atenuacija             | 4 dB                                     |
| Nijansa boje           | Bijela                                   |
| Završna obrada         | Sjajni                                   |
| Materijal              | ABS: Osnovna ploča<br>ABS: Okvir pokrova |
| Tok istosmjerne struje | Ne                                       |
| Broj po liniji         | 4                                        |
| Priključci             | Bezvijačane stezaljke                    |
| Materijal vodiča       | Bakar                                    |
| Visina                 | 83 mm                                    |
| Širina                 | 83 mm                                    |
| Dubina                 | 38 mm                                    |
| Dubina strženja        | 10 mm                                    |
| Neto masa proizvoda    | 0,117 kg                                 |
| IP stupanj zaštite     | IP20                                     |

### Okolina

|                  |    |
|------------------|----|
| Oznake kvalitete | CE |
|------------------|----|

### Broj pakirnih jedinica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjerna jedinica Paketa 1 | PCE      |
| Broj Jedinica u Paketu 1 | 1        |
| Paket 1 Visina           | 4,000 cm |
| Paket 1 Širina           | 8,000 cm |
| Paket 1 Dužina           | 8,000 cm |
| Paket 1 Težina           | 98,300 g |
| Mjerna jedinica Paketa 2 | BB1      |
| Broj Jedinica u Paketu 2 | 10       |
| Paket 2 Visina           | 9,500 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Paket 2 Širina           | 18,500 cm |
| Paket 2 Dužina           | 27,500 cm |
| Paket 2 Težina           | 1,067 kg  |
| Mjerna jedinica Paketa 3 | S03       |
| Broj Jedinica u Paketu 3 | 60        |
| Paket 3 Visina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Širina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Dužina           | 40,000 cm |
| Paket 3 Težina           | 6,746 kg  |

## Održivost ponude

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba REACh               |  <a href="#">Izjava REACh</a>                                       |
| REACh, bez SVHC            | Da                                                                                                                                                   |
| Direktiva EU RoHS          | Sukladno  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>                            |
| Bez otrovnih teških metala | Da                                                                                                                                                   |
| Bez žive                   | Da                                                                                                                                                   |
| Propis RoHS za Kinu        |  <a href="#">Izjava RoHS Za Kinu</a>                                |
| Informacije o RoHS izuzeću |  Da                                                                 |
| Profil cirkularnosti       | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                                                 |
| WEEE                       | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|