



Основные характеристики

Серия	EVlink
Тип продукта	Кабель зарядки
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Число фаз	Трехфазный
Описание полюсов	3P + N
[In] номинальный ток	32 A
Номинальное напряжение питания [Us]	380...415 В Переменный ток 50/60 Гц
Количество разъемов (гнезда)	2

Дополнительные характеристики

Plug type	T2 / посеребренные контакты 0
Тип разъема	T2 0 посеребренные контакты T2 0 посеребренные контакты
Совместимость серий продукта	EVlink Evlink parking EVF1 зарядная станция EVlink Evlink parking EVW1 зарядная станция EVlink Evlink parking EVF2 зарядная станция EVlink Evlink parking EVW2 зарядная станция EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 зарядная станция EVlink EVlink Wallbox EVH2 зарядная станция EVlink EVlink Pro AC EVB3 зарядная станция EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 зарядная станция
Стандарты	МЭК 62196-2 МЭК 62196-1
Сертификаты	CE
Ширина	5 m
Вес нетто	3,2 kg
Цвет	Серый

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK10 conforming to IEC 62262
Температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	38,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	3,293 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	75,000 cm

Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	95,875 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует с исключениями
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	 Информация О Конце Срока Службы