



Osnovno

Ponuda	Easy9
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar
Tip razdjelnika	Modularni razdjelnik
"broj 18 mm modula po redu"	18

Dodatno

Ugradnja razdjelnika	Podžbukni
9 mm vrhovi	36
Ukupan broj 18 mm modula	18
Tip šine	DIN
Vrsta instalacije	Unutranja
Funkcija priključnog bloka	Zemlja / nula
Broj priključnih blokova	2 Zemlja / nula (Vijčano) sa 17 outgoers
Kabelska uvodnica	Ulaz kroz cijev
"tip prednjeg pokrova"	Obična vrata
Strana otvaranja vrata	Reverzibilan (180 °)
[In] Nazivna struja	63 A
[Ue] Radni nazivni napon	400 V AC
[Uimp] Nazivni napon podnošenja impulsa	2,5 kV
[Ui] Nazivni napon izolacije	500 V
Materijal razdjelnika	Ormar: Samogasiva plastika
Širina	Izvana: 398 mm
Visina	Izvana: 252 mm
Dubina	Izvana: 102 mm
Boja	Bijela (RAL 9003)
Neto masa proizvoda	1180 g

Okolina

Standardi	IEC 60670-1-24
Otpornost na plamen	650 °C (1800 s) u skladu s IEC 60695-2-10
IP stupanj zaštite	IP40 u skladu s IEC 60529 (Zatvorena vrata) IP30 u skladu s IEC 60529 (Otvorena vrata)
IK stupanj zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stupanj zagađenja	2
Okolišna temperatura zraka pri radu	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-15...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	10 cm
Paket 1 Širina	25,5 cm
Paket 1 Dužina	40 cm
Paket 1 Težina	1,077 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Halogeni elementi	Bez halogenih elemenata